

特長と利点

- 💧 硬化したい時に迅速硬化
- 💧 高い透明性
- 💧 黄変しにくい
- 💧 低出力 UV でも迅速硬化
- 💧 溶剤不使用、100%硬化
- 💧 金属とガラスに強い接着

概要

パーマボンド UV620 は、1液性で短いセッティング時間で硬化可能なUV硬化接着剤です。特に透明性に優れ、また黄変しにくい特長があります。ガラスやクリスタルガラスの接着で高品質な仕上がりが得られます。ガラス家具、装飾品やレンズなどのガラス製品などで高い接着強度ときれいな外観が要求される場合に最適です。

硬化前の物理的特性

化学成分	メタクリレートエステル
色相	透明
粘度 @ 25°C	2000~3000 mPa·s (cP)
比重	1.1

代表的硬化条件

硬化時間 (低出力 4mW UV光源)※	5 秒
最大隙間	1.5 mm (0.06 in)
硬化波長	365~400 nm


※ 硬化時間はUV光源の出力、波長分布(スペクトル)、照射距離、及び被接着材料のUV透過特性に依存します。ここに記載している硬化時間は、低出力のハンドヘルド型UVランプを用いた例であり、工業用UV光源での硬化時間はさらに短くなります。

硬化後の代表的物性

剪断強さ(ガラス/鋼鉄)※	9~10 N/mm ² (1300 psi - 1500 psi)
引張り強さ ASTM D-2095	16 N/mm ² (2300 psi)
屈折率	1.49
伸び	75%
ショアD硬度	62
絶縁耐力	12 KV/mm
誘電率 1MHz@25°C	4

※ 強度は接着面の表面処理とギャップに依存して変化します。

耐熱性



UV620 は、接合部に急激なストレスがかからない限り、焼き付け塗装やフローハンダ工程などの短時間での高温状態も接着力は保持されます。硬化後の最低温度は、被接着材料により-55°Cまで可能です。

補足情報

強い酸化力を持っている材料に本製品が接触する場合は、ご使用は勧められません。

本製品の使用上の安全に関する情報は、化学物質安全性データシート(MSDS)を参考にしてください。

ご使用になる物質や材料は、無害であるかどうかに関わらず、しかるべき産業安全衛生の基本に従ったお取扱にご留意ください。

表面処理

接着前には、接着面を洗浄し乾燥させ、グリースの無い状態にしてください。ガラスを洗浄する場合は、先にシリコンベース洗浄剤の除去作業が必要な場合があります。アルミニウム、銅および銅合金などの金属は、表面酸化層を布やすりなどにより取り除くと良い場合もあります。イソプロピルアルコール(IPA)は多くの場合グリースを取り除くのに役立ちます。

熱可塑性樹脂の表面が接着面に含まれる場合は、接着試験により材料の適合性を確認されることをお勧めします。接着強度に離型剤が影響することがあります。

ご使用に際して

- 1) 接着剤はボトルから直接塗るか、塗布量をより正確にするため自動ディスペンサをご使用ください。
- 2) 接着剤に気泡が入ると硬化後の外観上が好ましくなくなるので、接合部に空気を取りこまれないように留意してください。
- 3) 硬化中は部品が動かないようにしっかりと固定してください。完全硬化させるために、紫外線を接合部に適正な時間照射してください。
- 4) 実績のある産業用UVランプやUV-LED硬化装置を提供しています。ご相談ください。ディスペンサについてもお手伝い致します。

保存条件

保存温度	5～25℃
保存期間 (出荷時のボトルで未開封が条件)	12ヶ月

Permabond 製品の特長

嫌気性接着剤

- 高強度化
- ガス&飲料水認証取得
- 高い耐熱性
- 柔軟性

シアノアクリレート系(瞬間)接着剤

- 低臭気
- 白化抑制
- 柔軟性
- 高い耐熱性

エポキシ系接着剤

- 高速硬化
- 高強度化
- 柔軟性の高いグレードあり

強化アクリル系接着剤

- 迅速硬化
- 低臭気
- プレミックスタイプ
- ギャップ充填用

UV硬化接着剤/コーティング剤

- ガラス/プラスチックの接着
- 高い透明性
- 黄変を抑制

本データシート記載の内容は Permabond 社の実験室で得られたものであり、実際の使用条件において保証するものではありません。使用国や地域で定められている法令等は使用者の責任で遵守してください。

【輸入元・問合せ先】

FineSensing

ファインセンシング株式会社

〒273-0025 千葉県船橋市印内町568-1-3

TEL: 047-495-9120 FAX: 047-495-9121

URL: <http://finesensing.com>

E-mail: inquiry@finesensing.com

【販売元】

ADSTEC

株式会社エーディーエステック

〒273-0025 千葉県船橋市印内町568-1-1

TEL: 047-495-9070 FAX: 047-495-8809

URL: <http://www.ads-tec.co.jp>

E-mail: sales@ads-tec.co.jp

カタログの内容は予告無く変更されることがあります。

FSJUV620 Global TDS Revision 2.0